


減速機
EMGA-40-A-G12-40P
訂貨編號: 8141733

FESTO



資料表

特性	值
減速機法蘭尺寸	40 mm
馬達安裝法蘭尺寸	40 mm
扭轉間隙	0.41 deg
減速機類型	直角減速機
齒輪比	12:1
最大驅動速度	18000 1/min
減速機的工作溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	20 Nm
減速機的慣性動量	0.048 kgcm ²
最大輸出扭矩	32 Nm
最大效率	94 %
抗扭剛度	0.8 Nm/arcmin
產品重量	600 g
減速機介面，輸出軸	40G
減速機介面，驅動軸	40P
材料說明	RoHS 合規