


減速機
EMGA-120-P-G12-SAS-100
訂貨編號: 8141754

FESTO



資料表

特性	值
減速機法蘭尺寸	120 mm
馬達安裝法蘭尺寸	100 mm
扭轉間隙	0.15 deg
減速機類型	行星齒輪
齒輪比	12:1
最大驅動速度	6500 1/min
減速機的工作溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	260 Nm
減速機的慣性動量	2.224 kgcm ²
最大輸出扭矩	416 Nm
最大效率	96 %
抗扭剛度	22 Nm/arcmin
產品重量	8000 g
減速機介面，輸出軸	120G
減速機介面，驅動軸	100A
材料說明	RoHS 合規