


減速機
EMGA-60-P-G12-SST-57
訂貨編號: 8141765

FESTO



資料表

特性	值
減速機法蘭尺寸	60 mm
馬達安裝法蘭尺寸	57 mm
扭轉間隙	0.17 deg
減速機類型	行星齒輪
齒輪比	12:1
最大驅動速度	13000 1/min
減速機的工作溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	44 Nm
減速機的慣性動量	0.118 kgcm ²
最大輸出扭矩	70 Nm
最大效率	96 %
抗扭剛度	2.8 Nm/arcmin
產品重量	1100 g
減速機介面，輸出軸	60G
減速機介面，驅動軸	57A
材料說明	RoHS 合規