

堵頭
B-M5-F1A
訂貨編號: 8142288

FESTO



資料表

特性	值
套組規格	10
訂製品	不使用以銅、鋅或鎳為主要成分的金屬。例外情況：鋼鐵所含的鎳、化學鍍鎳的表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈。
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
無塵室等級	6 級，符合 ISO 14644-1
標稱扭矩	1.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	-30%
產品重量	1 g
安裝方式	內六角，規格 2.5 mm
氣動介面，氣口 1	外螺紋 M5
材料說明	RoHS 合規
堵頭材料	鍍鎳鋼
O 型圈材料	不鏽鋼 NBR