

# 雙變徑接頭 NPFC-DS-G14-G12-M

訂貨編號: 8142587

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 螺紋接頭材料              | 鍍鎳黃銅                            |
| 套組規格                | 10                              |
| 工作壓力                | -0.95 bar...10 bar              |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                  |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                  |
| 額定緊固扭矩, 氣接口 1       | 47.9 Nm                         |
| 額定緊固扭矩, 氣接口 2       | 9.05 Nm                         |
| 標稱鎖緊扭矩公差            | ± 20%                           |
| 產品重量                | 34.4 g                          |
| 氣動介面, 氣口 1          | G1/2                            |
| 氣動介面, 氣口 2          | G1/4                            |
| 材料說明                | RoHS 合規                         |
| 密封件材質               | PVC                             |