

雙變徑接頭
NPFC-DS-G38-G12-M
訂貨編號: 8142589

FESTO



資料表

特性	值
螺紋接頭材料	鍍鎳黃銅
套組規格	10
工作壓力	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
額定緊固扭矩, 氣接口 1	47.9 Nm
額定緊固扭矩, 氣接口 2	38.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	36.36 g
氣動介面, 氣口 1	G1/2
氣動介面, 氣口 2	G3/8
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	PVC