

## 變徑接頭

### NPFC-RS-G1-G12-MF

訂貨編號: 8142601

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                              |
|-------------------|--------------------------------|
| 螺紋接頭材料            | 鍍鎳黃銅                           |
| 套組規格              | 10                             |
| 工作壓力              | -0.95 bar...10 bar             |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                 |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                 |
| 額定緊固扭矩，氣接口 1      | 62.5 Nm                        |
| 標稱鎖緊扭矩公差          | ± 20%                          |
| 產品重量              | 134.79 g                       |
| 氣動介面，氣口 1         | G1                             |
| 氣動介面，氣口 2         | G1/2                           |
| 材料說明              | RoHS 合規                        |
| 密封件材質             | PVC                            |