

電源
CACN-3A-7-5-G2
訂貨編號: 8149583

FESTO



資料表

特性	值
寬度	42 mm
高度	130 mm
長度	160 mm
安裝位置	自由對流
主要氣源	單相
輸入電流	1.2 - 2.9 A
標稱輸出電壓, 直流	48 V
標稱輸出電流	5 A
輸入電壓範圍, 交流	100 V...240 V
電源故障橋接	15 ms
電源頻率	45 Hz...65 Hz
認證	c UL us 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-40 °C...85 °C
相對空氣濕度	95 %
防護等級	IP20
環境溫度	-25 °C...70 °C
產品重量	1120 g
安裝方式	透過 H 型導軌
材料說明	RoHS 合規