


雙活塞氣缸 DGTZ-GF-6- -J-T-P-A

訂貨編號: 8150885

FESTO



資料表

特性	值
最小行程限制（硬限制器）	51 mm
行程	51 mm...60 mm
最大行程限制（硬）	60 mm
可調端位範圍/長度	10 mm
活塞直徑	6 mm
工作模式，驅動單元	兩個聯接板
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
導軌	滑動軸承導軌
結構特點	導軌
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
無塵室等級	6 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-10 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0.01 Nm
最大有效負載取決於指定距離 xs 下的行程	1.2 N...1.3 N
6 bar 時的理論出力值，返回行程	18.6 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	18.6 N
移動質量	45.5 g...49.5 g
0 mm 行程的移動質量	25.5 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	4 g
產品重量	210 g...214 g
0 mm 行程的基本重量	112 g
每 10 m 行程的附加重量	17 g
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規

特性	值
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼