

電纜接頭

NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

訂貨編號: 8151588

FESTO



資料表

特性	值
環境溫度	-40 °C...75 °C
防護等級	IP66 IP68
防護等級說明	IP68, 在 5 bar 下持續 30 分鐘
ATEX 氣體類別	II 2G
ATEX 防塵類別	II 2D
氣體防爆阻燃類型	Ex eb IIC Gb
防塵的防爆阻燃類型	Ex tb IIIC Db
防爆環境溫度	-40°C <= Ta <= +75°C
歐盟境外防爆認證	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IECEx)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟防爆指令 (ATEX) 符合歐盟 RoHS 指令
尺寸	M20x1.5
電纜直徑	4 mm...13 mm
顏色	黑色
電纜接頭的材料	PA
密封件材質	EPDM
產品重量	13 g
套組規格	1
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規