

電纜接頭
NETC-M20-PBK-T14
訂貨編號: 8151590

FESTO



資料表

特性	值
環境溫度	-40 °C...100 °C
防護等級	IP66 IP68
防護等級說明	IP68, 在 5 bar 下持續 30 分鐘
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
尺寸	M20x1.5
電纜直徑	4 mm...13 mm
顏色	黑色
電纜接頭的材料	PA
密封件材質	EPDM
產品重量	14 g
套組規格	1
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規