


電氣接口
VABA-S6-1-PT
訂貨編號: 8152353

FESTO



資料表

特性	值
反極性保護	電力系統 (PS) 和電力負荷 (PL) 分開
最大閥位數量	16
最大閥線圈數	32
傳輸率	38.4 kbps
電子設備/感測器額定工作電壓時的固有電流消耗	代表值為 30 mA
標稱操作電壓負載下的固有電流消耗	典型值為 30 mA
標稱操作電壓 DC	24 V
殘餘波紋	4 Vpp
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
產品重量	690 g
IO-Link, 連接技術	設備, 5 針
IO-Link, 協定版本	裝置 V 1.1
IO-Link, 通訊模式	COM2 (38.4 kBaud)
IO-Link, 連接埠等級	設備 B
IO-Link, 介面數量	裝置 1
IO-Link, 過程資料長度 OUT	設備 1-4 位元組
IO-Link, 最短週期時間	設備 3.2 ms
最大電纜長度	20 m
通訊方式	IO-Link®
標稱導線橫切面積	1 mm ²
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	壓鑄鋁