

連接元件  
**DADG-AK-G8-12-80**  
訂貨編號: 8152378

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 尺寸                | 12                                                       |
| 行程                | 80 mm                                                    |
| 工作壓力              | 0.1 Mpa...0.8 Mpa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                                               |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                                           |
| 最大緊固扭矩            | 1.5 Nm                                                   |
| 緊固扭矩公差            | ±10%                                                     |
| 介面 1 的最大緊固扭矩      | 0.7 Nm                                                   |
| 產品重量              | 16.9 g                                                   |
| 氣動介面              | M5                                                       |
| 連接件材質             | 環氧樹脂                                                     |
| 密封件材質             | NBR                                                      |
| 螺絲材料              | 塗層銅                                                      |