

標準氣缸
CRDSNU-20-10-P-A
訂貨編號: 8152557

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm
活塞直徑	20 mm
活塞桿螺紋	M8
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
符合標準	ISO 6432
活塞桿端部	外螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	6 級，符合 ISO 14644-1
適合食品產業使用	參見合規性聲明
環境溫度	-20 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0.2 J
6 bar 時的理論出力值，返回行程	158 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	188 N
0 mm 行程的移動質量	42 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	4 g
0 mm 行程的基本重量	310 g
每 10 m 行程的附加重量	7 g
安裝方式	具有附件
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	高合金不鏽鋼

特性	值
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
缸筒材料	高合金不鏽鋼