

密封圈 OL-M7

訂貨編號: 8153155

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	ISO 16030
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...3 Mpa -13.775 psi...435 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...30 bar
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...100 °C
室溫下手動鎖緊	是
標稱扭矩	3 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	0.1 g
氣動介面	M7
材料說明	RoHS 合規
擋塊材料	鋁
密封件材質	HNBR