

電磁線圈
VACS-C-E1-1
訂貨編號: 8153948

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
符合標準	IEC 61010-1
持續通電率	100%
絕緣材料等級	H
漆包線的絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	24 V DC: 2.6 W
允許的電壓波動	+/- 10 %
認證	c UL us - 認證 (OL)
證書簽發機構	UL MH18122
環境和介質溫度的限制	-20 - 50°C
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 °C...50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-20 °C...60 °C
產品重量	32 g
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 連接系統	符合工業標準的介面型式 C, 9.4 mm
安裝方式	透過滾花螺帽
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA 銅
電磁線圈材料	銅 銅 熱塑性
線圈材料	銅