

人機介面

CDPX-X-E1-W-10

訂貨編號: 8155217

FESTO



資料表

特性	值
寬度	282 mm
安裝深度	56 mm
高度	197 mm
長度	64 mm
最大面板厚度	8 mm
即時時鐘	是
支援的 PLC 協定	CoDeSys 3.X Modbus·RTU·使用者端 Modbus RTU 服務器 Modbus·TCP·使用者端 ModbusTCP 伺服器
偏差，即時時鐘	25°C 時 < 100 ppm
顏色數量	16 M
顯示	具背光
顯示類型	TFT 彩色螢幕
顯示特徵	觸控螢幕
顯示器尺寸	10.1"
備用電池	可充電鋰電池
操作電壓範圍 DC	10 V...32 V
顯示器解析度	1280x800 像素
標稱操作電壓 DC	24 V
額定工作電壓下的電流消耗	1 A
認證	c UL us 認證 (OL)
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	5 - 85 % 無冷凝
防護等級	IP20 IP66

特性	值
防護等級說明	IP20 背面 IP66 正面
環境溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度說明	用于垂直安裝件
產品重量	1700 g
SD 卡槽	1
附加功能	RS232 通信功能
安裝方式	面板式安裝
材料說明	RoHS 合規
乙太網介面，介面類型	插座
乙太網介面，連接系統	RJ45
乙太網路介面，介面樣式	8
乙太網路介面，傳輸速率	10/100 Mbit/s 1000 Mbps
乙太網路介面，功能	程式設計
乙太網路介面 2，介面類型	2 個插座
乙太網路介面 2，連接技術	RJ45
乙太網路介面 2，針數/芯數	8
乙太網路介面 2，傳輸速率	10/100 Mbit/s
乙太網路介面 2，功能	編程
USB 介面，功能	文件傳輸
USB 介面，連接類型	2 x 插座
USB 介面，連接技術	USB 2.0, A 型
程式設計軟體	設計師工作室
CPU 資料	1 GB RAM