

人機介面

CDPX-X-E2-W-15-EX2

訂貨編號: 8155222

FESTO



資料表

特性	值
寬度	399 mm
安裝深度	17 mm
高度	248 mm
長度	43 mm
最大面板厚度	26 mm
即時時鐘	是
支援的 PLC 協定	CoDeSys 3.X Modbus·RTU·使用者端 Modbus RTU 服務器 Modbus·TCP·使用者端 ModbusTCP 伺服器
偏差, 即時時鐘	25°C 時 < 100 ppm
顏色數量	16 M
顯示	具背光
顯示類型	TFT 彩色螢幕
顯示特徵	觸控螢幕
顯示器尺寸	15.6"
備用電池	可充電鋰電池
顯示器解析度	1366x768 像素
電氣功耗	23 W
認證	c UL us 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-30 °C...80 °C
相對空氣濕度	5 - 85 % 無冷凝
防護等級	IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-20 °C...55 °C
環境溫度說明	用于垂直安裝件

特性	值
產品重量	4000 g
安裝方式	VESA 介面
材料說明	RoHS 合規
乙太網介面，介面類型	插座
乙太網介面，連接系統	RJ45
乙太網路介面，介面樣式	8
乙太網路介面，傳輸速率	10/100 Mbit/s
乙太網路介面，功能	程式設計 電源 PoE
乙太網路介面，規格	IEEE 802.3 af/at
USB 介面，功能	文件傳輸
USB 介面，連接類型	插座
USB 介面，連接技術	USB 2.0, A 型
程式設計軟體	設計師工作室
CPU 資料	2 GB RAM
歐盟境外防爆認證	I 類, 2 區 (US)
防爆	I 類, 2 區 (US)
證書簽發機構	UL E239998 UL E245518