

電源 CACN-H-1-PE-EX2

訂貨編號: 8155227

FESTO



資料表

特性	值
尺寸 (寬x長x高)	28 mm x 80 mm x 120 mm
安裝位置	位於 H 型導軌上: 水平/任何方向
短路電流額定值	是
反極性保護	是
狀態顯示	LED (狀態)
操作電壓範圍 DC	18 V...32 V
標稱輸出電壓, 直流	54 V
標稱輸出電流	2 A
電流消耗	24 VDC 時 2.0 A
電源, 連接系統	插座排, 3 針
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
歐盟境外防爆認證	I 類, 2 區 (US)
證書簽發機構	UL E239998
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
防爆	I 類, 2 區 (US)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-30 °C...80 °C
相對空氣濕度	5 - 85 % 無冷凝
防護等級	IP20
防護等級說明	符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-20 °C...55 °C
產品重量	350 g
匯流排介面, 連接系統	襯套
安裝方式	透過 H 型導軌
材料說明	RoHS 合規