


底座  
VMPA1-AP-4-EMG-8-S  
訂貨編號: 8157739

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                      |
|-------------------|----------------------------------------|
| 寬度                | 42 mm                                  |
| 長度                | 107.3 mm                               |
| 網格尺寸              | 10.5 mm                                |
| 最大閥位數量            | 4                                      |
| 工作壓力              | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 嚮導壓力 Mpa          | 0.3 Mpa...0.8 Mpa                      |
| 嚮導壓力              | 3 bar...8 bar                          |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 0 - 無耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                       |
| 儲存溫度              | -20 °C...60 °C                         |
| 環境溫度              | -5 °C...50 °C                          |
| 產品重量              | 180 g                                  |
| 氣動介面，氣口 2         | M7                                     |
| 氣動介面，氣口 4         | M7                                     |
| 材料說明              | RoHS 合規                                |
| 底座材質              | 壓鑄鋁                                    |