

快插接頭

NPQE-D-Q6-E-F1A-P10

訂貨編號: 8158789

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Mini
公稱通徑	4 mm
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	10
結構特點	推挽原理
訂製品	不使用以銅、鋅或鎳為主要成分的金屬。例外情況：鋼鐵所含的鎳、化學鍍鎳的表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈。
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.8 Mpa -13.775 psi...116 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
無塵室等級	4 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-5 °C...60 °C
產品重量	1.87 g
氣動介面，氣口 1	適用於氣管外徑 6 mm
氣動介面，氣口 2	適用於氣管外徑 6 mm
釋放環顏色	藍色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT
釋放環材料	POM
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼