

連接元件
DADG-AK-G8-25-100
訂貨編號: 8159816

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	25
行程	100 mm
工作壓力	0.1 Mpa...0.8 Mpa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
最大緊固扭矩	5 Nm
緊固扭矩公差	±10%
介面 1 的最大緊固扭矩	3 Nm
產品重量	59 g
氣動介面	G1/8
連接件材質	環氧樹脂
密封件材質	FPM
螺絲材料	塗層銅