

液壓緩衝器
DYEF-G8-M4-Y1F
訂貨編號: 8160234

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	M4
行程	1.7 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝墊，且同時配備金屬固定擋塊
安裝位置	可選
位置偵測	無
最大衝擊速度	0.8 m/s
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
緩衝長度	1.7 mm
最大緊固扭矩	0.5 Nm
每個行程的最大能量消耗	0.005 J
產品重量	4.5 g
安裝方式	透過螺紋套管
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	高合金鋼