

一次性滴定管  
DHAP-1000-TA1FS-P960R  
訂貨編號: 8160287

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 體積                  | 1000 µl                                                                                                                                                                                       |
| 套組規格                | 960                                                                                                                                                                                           |
| 結構特點                | Festo 提供的用於 20 至 1000 µl 一次性吸管的移液吸管支架                                                                                                                                                         |
| 包裝類型                | 機架                                                                                                                                                                                            |
| 過濾器                 | 是                                                                                                                                                                                             |
| 生物負載                | ATP: $< 2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl<br>不含 BSE/TSE<br>DNA: $< 32$ pg 人類 DNA<br>DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz 單位/µl<br>內毒素: $\leq 0.001$ EU/ml<br>RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz 單位/µl |
|                     | SAL 1E-6, pre-sterilised                                                                                                                                                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 4 - 極高的耐腐蝕能力                                                                                                                                                                                  |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                                                                                                                                                                              |
| 儲存溫度                | 5 °C...40 °C                                                                                                                                                                                  |
| 注意儲存溫度              | 短期包裝運輸 -25 至 55 °C                                                                                                                                                                            |
| 相對空氣濕度              | 10 - 90%<br>無冷凝                                                                                                                                                                               |
| 環境條件                | 大氣壓力 80 ... 106 kPa                                                                                                                                                                           |
| 環境溫度                | 5 °C...40 °C                                                                                                                                                                                  |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                                                                                                                                                       |
| 移液吸管材料              | PP                                                                                                                                                                                            |