


# 導向桿氣缸

## DFM-16-25-B-PPV-A-GF

訂貨編號: 8162430

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 行程                  | 25 mm                             |
| 活塞直徑                | 16 mm                             |
| 工作模式, 驅動單元          | 聯接板                               |
| 緩衝                  | 氣動緩衝, 兩端可調                        |
| 安裝位置                | 可選                                |
| 導軌                  | 滑動軸承導軌                            |
| 結構特點                | 導軌                                |
| 位置偵測                | 透過近接開關                            |
| 工作壓力                | 0.2 Mpa...1 Mpa<br>2 bar...10 bar |
| 工作模式                | 雙作用                               |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 無塵室等級               | 7 級, 符合 ISO 14644-1               |
| 環境溫度                | -20 °C...80 °C                    |
| 端位的衝擊能量             | 0.15 J                            |
| 6 bar 時的理論出力值, 返回行程 | 104 N                             |
| 6 bar 時的理論力值, 前進行程  | 121 N                             |
| 備用介面                | <a href="#">查看產品圖檔</a>            |
| 氣動介面                | M5                                |
| 材料說明                | RoHS 合規                           |
| 蓋子材料                | 精製鋁合金                             |
| 密封件材質               | NBR                               |
| 外殼材質                | 精製鋁合金                             |
| 活塞桿材質               | 高合金不鏽鋼                            |