


壓力真空產生器

PGVA-2-P1V1-Q4-A

訂貨編號: 8163214

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
過濾等級	0.01 µm
配置支援	Phyton 腳本
顯示	LED
輸出壓力 1	-0.062 Mpa
輸出壓力 2	0.08 Mpa
標準流量 (根據 DIN 1343 標準化)	1.2 l/min
尺寸 (寬x長x高)	169 mm x 208 mm x 55 mm
操作電壓範圍 DC	21.6 V...26.4 V
電氣功耗	11 W
標稱操作電壓 DC	24 V
允許的電壓波動	+/- 10 %
電源, 功能	負載和功能接地
電源, 介面類型	插座
電源, 連接系統	接線板
電源, 介面樣式	5
認證	RCM 商標
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
抗振性	運輸應用測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐衝擊性	衝擊測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	O - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	0 - 85%
聲功率位準	55 dB(A)
防護等級	IP20
環境溫度	0 °C...40 °C
產品重量	1.8 kg
電氣控制	整合式控制器

特性	值
安裝方式	具有內螺紋 M4
氣動介面, 氣口 1	QS-4
氣動介面, 氣口 2	QS-4
氣動接口, 數量	2
外殼顏色	灰色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鋁粉塗層