

塑膠氣管
PUN-H-SF-6X1,25-SW

訂貨編號: 8167899

FESTO



資料表

特性	值
外徑	6 mm
流量相關彎曲半徑	19 mm
內徑	3.5 mm
最小彎曲半徑	9 mm
使用說明	TPE-U 基於乙太網路
氣管特徵	拖鏈適用
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.6 Mpa -13.775 psi...87 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...6 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1.3 Mpa -13.775 psi...188.5 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...13 bar
關於工作壓力的提示	水: 工作壓力取決於溫度, 見圖示, 0 - 60 °C 時最大 0.7 MPa
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:]- 水 (液態, 無冰)
材料的防火測試	UL94 HB
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室適用性, 依據 ISO 14644-14 測量	靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-35 °C...80 °C
產品重量 (取決於長度)	0.025 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 6 mm
顏色	黑色
蕭氏硬度	D 54 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-U(PU)