

塑膠氣管  
PUN-H-SF-18X3,4-BL-25  
訂貨編號: 8167912

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 外徑                  | 18 mm                                           |
| 流量相關彎曲半徑            | 90 mm                                           |
| 內徑                  | 11.2 mm                                         |
| 最小彎曲半徑              | 36 mm                                           |
| 使用說明                | TPE-U 基於乙太網路                                    |
| 氣管特徵                | 拖鏈適用                                            |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 Mpa...0.6 Mpa<br>-13.775 psi...87 psi    |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...6 bar                               |
| 取決於溫度的工作壓力          | -0.095 Mpa...1.3 Mpa<br>-13.775 psi...188.5 psi |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.95 bar...13 bar                              |
| 關於工作壓力的提示           | 水: 與溫度相關的工作壓力, 參見圖表, 0 - 60°C 時最高 0.7 MPa       |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液態, 無冰)  |
| 材料的防火測試             | UL94 HB                                         |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                  |
| 無塵室等級               | 靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估              |
| 適合食品產業使用            | 見補充材料說明                                         |
| 環境溫度                | -35 °C...80 °C                                  |
| 產品重量 (取決於長度)        | 0.188 kg/m                                      |
| 顏色                  | 藍色                                              |
| 蕭氏硬度                | D 54 +/-3                                       |
| 材料說明                | RoHS 合規                                         |
| 氣管材料                | TPE-U(PU)                                       |