

# 伺服驅動器

## CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

訂貨編號: 8168593

FESTO



## 資料表

特性	值
環境溫度	10 °C...40 °C
產品重量	155 g
防護等級	IP00
儲存溫度	-20 °C...60 °C
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
現場總線連接	乙太網路
數位邏輯輸入的數量	9
24 V DC 數位邏輯輸出的數量	19
匯流排連接	插座
控制器工作模式	直接操作 找尋零位 閉環操作
過程介面	驅動器, 具有定位功能
操作電壓	20.4 - 30 V DC
邏輯電源 DC 的額定電壓	24 V
允許的邏輯電壓範圍	± 10%
標稱電壓, 直流負載電壓	24 V
允許的負載電源範圍	± 10%
每個輸出的額定電流	4450 mA
狀態顯示	LED (狀態)
乙太網路, 數量	1
乙太網路, 支援的協定	TCP/IP
USB 介面	USB 2.0
儲存介質	microSD
軸的總數	6
控制方法	TCP/IP
支援的運動	3 軸龍門 X-Y-Z
傳輸率	10/100 Mbit/s
操作電壓範圍 DC	20.4 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V

特性	值
協定	乙太網路 HTTP TCP/IP
乙太網路介面	RJ45 (插座, 8 針)
數位邏輯輸出的特點	可配置 無電氣隔離