


**擋塊組件**  
**DADP-SP-G9-16-F**  
訂貨編號: 8173538

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸                  | 16                                                                                  |
| 安裝位置                | 可選                                                                                  |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                                                                         |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-C1-L                                                                      |
| 適用於鋰離子電池生產          | 產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳 |
| 無塵室等級               | 6 級，符合 ISO 14644-1                                                                  |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                                                                      |
| 最大停止力               | 200 N                                                                               |
| 最大緊固扭矩              | 1.4 Nm                                                                              |
| 緊固扭矩公差              | ± 15 %                                                                              |
| 產品重量                | 36 g                                                                                |
| 安裝方式                | 透過螺紋直接安裝                                                                            |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                                             |
| 擋塊材料                | 高合金鋼                                                                                |
| 螺絲材料                | 銅                                                                                   |