

# 氣源處理裝置

## MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-A8-WP-F1A-B

訂貨編號: 8176532

FESTO



### 資料表

| 特性                      | 值                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸                      | 6                                                                                           |
| 系列                      | MS                                                                                          |
| 安裝位置                    | 垂直 +/-5°                                                                                    |
| 壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）       | 為 G1/8 準備                                                                                   |
| 工作壓力                    | 0.1 Mpa...1 Mpa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                                     |
| 標準標稱流量，排氣 6->0 bar      | 3600 l/min                                                                                  |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 5300 l/min                                                                                  |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| 工作和嚮導介質說明               | 不保證與酯油的相容性                                                                                  |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 1 - 低耐腐蝕能力                                                                                  |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                           |
| 適用於鋰離子電池生產              | 產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳<br>質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、<br>印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳 |
| 儲存溫度                    | -5 °C...50 °C                                                                               |
| 介質溫度                    | -5 °C...50 °C                                                                               |
| 環境溫度                    | -5 °C...50 °C                                                                               |
| 產品重量                    | 1250 g                                                                                      |
| 安裝方式                    | 管式安裝<br>透過安裝支架<br>具有附件<br>是否要：                                                              |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                                                                     |