

排氣保護
VABD-D3-L-GN14
訂貨編號: 8177960

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
工作壓力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP54
環境溫度	-50 °C...60 °C
產品重量	3.8 g
安裝方式	擰入 透過外螺紋
材料說明	RoHS 合規
排氣螺栓材料	HP PA 12