


嚮導閥
VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1
訂貨編號: 8178210

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	電控
寬度	22 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	50 l/min
工作口	G1/8
操作電壓	230 V AC
工作壓力	-0.09 Mpa...0.8 Mpa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
結構特點	直動式提動閥
復位類型	彈簧復位
防護等級	IP65
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國電氣設備相關規定
證書簽發機構	DNVGL-TAA000011J
公稱通徑	1.3 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	鎖定式
嚮導類型	直接
嚮導氣源	內嚮導
流向	不可逆
持續通電率	100%
絕緣材料等級	F
線圈的特性參數	230 V AC: 50 Hz, 啟動功率 6.2 VA, 保持功率 3.7 VA 230 V AC: 60 Hz, 啟動功率 4.9 VA, 保持功率 2.9 VA
允許的電壓波動	+/- 10 %
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-10 °C...50 °C

特性	值
產品重量	160 g
電氣介面	3 針 B 型 插頭 符合 EN 175301-803 標準
氣動介面，氣口 1	G1/8
氣動介面，氣口 2	G1/8
氣動介面，氣口 3	M5
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	PA
電磁線圈材料	銅