


壓力表
PAGN-40-0.1M-R18-1.6-CPA
訂貨編號: 8178621

FESTO



資料表

特性	值
指示範圍	0 Mpa...0.1 Mpa
符合標準	EN 837-1
壓力錶公稱通徑	40
認證	CPA
結構特點	波爾登管式壓力錶
安裝方式	管式安裝
工作介質	惰性氣體 中性流體
工作和嚮導介質說明	無乙炔 無氧
工作壓力	0 Mpa...0.1 Mpa 0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi
交替負載係數	0.66
測量精度等級	1.6
防護等級	IP43
儲存溫度	-40 °C...70 °C
介質溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度	-20 °C...60 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料說明	RoHS 合規
介面位置	居中，背面
氣動介面	R1/8
接觸介質的材料	黃銅
旋入螺釘的材料	黃銅
外殼材質	PBT
螢幕材料	PS
外殼顏色	黑色
產品重量	60 g
刻度	單量程 MPa（外刻度）