


過濾器

MS2-LF-QS6-C-P-M-F1A-B

訂貨編號: 8181092

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	2
系列	MS
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	5 μm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
結構特點	燒結式過濾器，具有冷凝液分離器
工作壓力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	250 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
無塵室等級	7 級，符合 ISO 14644-1
儲存溫度	-5 °C...50 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4]
介質溫度	-5 °C...50 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	42.1 g
安裝方式	面板式安裝 管式安裝 具有附件 是否要：
氣動介面，氣口 1	QS-6
氣動介面，氣口 2	QS-6
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
彈簧材質	高合金鋼
過濾器材料	PE

特性	值
外殼材質	加強型聚醯胺
膜片材質	NBR
碗罩材料	PC