

安裝橋
DARQ-K-X1-A3-F05-R14
訂貨編號: 8183116

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
符合標準	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
結構特點	安裝轉接器
定位器和位置感測器的連接點符合標準	VDI/VDE 3845 尺寸 AA 1 VDI / VDE 3845 規格 AA 2 VDI/VDE 3845 規格 AA 3
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...50 °C
環境溫度	-20 °C...70 °C
產品重量	100 g
安裝方式	在符合 ISO 5211 的法蘭上
材料說明	RoHS 合規
安裝樑材質	尼龍
螺帽材料	高合金不鏽鋼
圓片材料	高合金不鏽鋼
螺絲材料	不鏽鋼