


氣路板  
VABS-K2-12S-20-N18-P  
訂貨編號: 8186870

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                |
|---------------------|------------------|
| 尺寸                  | 12               |
| 公稱通徑                | 2 mm             |
| 閥尺寸                 | 12 mm            |
| 流體介面                | 內螺紋 1/8 NPT      |
| 安裝位置                | 可選               |
| 結構特點                | 側面連接方向           |
| 最大閥位數量              | 1                |
| 流向                  | 不可逆              |
| 工作介質                | 液體<br>氣體         |
| 工作和嚮導介質說明           | 觀察與介質接觸的材料的阻力    |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 0 - 無耐腐蝕能力       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 儲存溫度                | -20 °C...70 °C   |
| 適合食品產業使用            | 見補充材料說明          |
| 介質溫度                | 0 °C...50 °C     |
| 環境溫度                | 0 °C...50 °C     |
| 用於閥安裝的最大緊固扭矩        | 0.33 Nm          |
| 用於安裝的最大鎖緊扭矩         | 7 Nm             |
| 最大緊固扭矩              | 0.6 Nm           |
| 產品重量                | 31 g             |
| 底座的安裝方法             | 通過通孔             |
| 閥的安裝方式              | 透過內螺紋安裝          |
| 材料說明                | RoHS 合規          |
| 底座材質                | PEEK             |