

氣路板  
VABX-A-P-BV-AH-RVAAAA  
訂貨編號: 8188461

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                            |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 尺寸                  | 1                                            |
| 網格尺寸                | 10.55 mm                                     |
| 抗振性                 | 運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 |
| 耐衝擊性                | 衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27  |
| 整合功能                | 具有電路連接模組                                     |
| 最大閥位數量              | 4                                            |
| 流向                  | 可逆                                           |
| 最大閥線圈數              | 8                                            |
| 相容                  | 閥島 VTUX-A-P                                  |
| 適用於真空               | 是                                            |
| 標準化額定流量，符合 ISO 8778 | 470 l/min                                    |
| 尺寸（寬x長x高）           | 42.05 mm x 104.3 mm x 43.1 mm                |
| 污染等級                | 2                                            |
| 認證                  | RCM 商標                                       |
| KC 標記               | KC-EMV                                       |
| CE 認證（見合格聲明）        | 符合歐盟電磁相容性指令<br>符合歐盟 RoHS 指令                  |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                                  |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性   | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| 儲存溫度                | -20 °C...70 °C                               |
| 相對空氣濕度              | 5 - 95%                                      |
| 防護等級                | IP65                                         |
| 環境溫度                | -5 °C...50 °C                                |
| 產品重量                | 115.7 g                                      |
| 電氣控制                | multi-pin 插頭                                 |
| 底座的安裝方法             | 通過通孔                                         |
| 安裝方式                | 連桿                                           |
| 氣動介面，氣口 2           | 用於 10 mm 壓簧                                  |
| 氣動介面，氣口 4           | 用於 10 mm 內芯                                  |
| 材料說明                | RoHS 合規                                      |
| 底座材質                | 加強型聚醯胺                                       |
| 密封件材質               | NBR                                          |

| 特性   | 值      |
|------|--------|
| 支架材質 | POM    |
| 夾子材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 螺帽材料 | 高合金不鏽鋼 |