

氣路板
VABX-A-P-BV-BH-RVGGGG
訂貨編號: 8188464

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	2
網格尺寸	12.55 mm
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
整合功能	具有電路連接模組
最大閥位數量	4
流向	可逆
最大閥線圈數	4
相容	閥島 VTUX-A-P
適用於真空	是
標準化額定流量，符合 ISO 8778	690 l/min
尺寸（寬x長x高）	50.05 mm x 104.3 mm x 43.1 mm
污染等級	2
認證	RCM 商標
KC 標記	KC-EMV
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	5 - 95%
防護等級	IP65
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	136.2 g
電氣控制	multi-pin 插頭
底座的安裝方法	通過通孔
安裝方式	連桿
氣動介面，氣口 2	用於 12mm 閥芯
氣動介面，氣口 4	用於 12mm 閥芯
材料說明	RoHS 合規
底座材質	加強型聚醯胺
密封件材質	NBR

特性	值
支架材質	POM
夾子材質	高合金不鏽鋼
螺帽材料	高合金不鏽鋼