


制動電阻
CACR-LE2-6-W60-V
訂貨編號: 8189339

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	自由對流 垂直
380 V 時制動電阻的脈衝能量	2000 Ws
780 V 時制動電阻的脈衝能量	2000 Ws
35% 工作週期和 20°C 時的性能	180 W
回生電阻額定值	60 W
380 V 時的額定功率制動電阻	60 W
780 V 時的額定功率制動電阻	60 W
電阻值	6 Ohm
認證	c UL us - 認證 (OL)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
表面最高溫度	250 °C
關於表面溫度的提示	額定功率時的指示值, 50% 額定功率時: 165°C
防護等級	IP54
環境溫度	-40 °C...40 °C
產品重量	150 g
安裝方式	具通孔
材料說明	RoHS 合規