

隔離件 VABD-XA-12-P1

訂貨編號: 8191736

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	12
壓力區劃分	管道 1
套組規格	1
工作壓力	-0.1 Mpa...0.7 Mpa -1 bar...7 bar
適用於真空	是
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...70 °C
產品重量	0.5 g
安裝方式	可手動按壓
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	HNBR
外殼材質	加強型聚醯胺