


排氣板
VABF-XA-12-M1-C
訂貨編號: 8191741

FESTO



資料表

特性	值
套組規格	1
相容	閥島 VTUX-A-P 閥島 VTUX-A-S
爆破壓力	17 bar
工作壓力	-0.1 Mpa...0.7 Mpa -1 bar...7 bar
適用於真空	否
標準流量（根據 DIN 1343 標準化）	5200 l/min
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...70 °C
聲壓度	95 dB(A)
1 公尺距離處的聲功率位準	106 dB(A)
產品重量	24.9 g
安裝方式	快速壓緊
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺
消音器材料	PE