


氣路板
VABX-A-ER-E12-JHTH-XR
訂貨編號: 8191781

FESTO



資料表

特性	值
整合功能	端板元件中的嚮導氣源選擇器，用於定義嚮導氣源（內部或外部）
流向	可逆
相容	閥島 VTUX-A-P 閥島 VTUX-A-S
適用於真空	是
尺寸（寬x長x高）	15.05 mm x 104.3 mm x 66.55 mm
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...70 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
牆面安裝的最大緊固扭矩	6 Nm
產品重量	57.9 g
底座的安裝方法	通過通孔
嚮導氣口 12/14	用於 12mm 閥芯
嚮導排氣口 82/84	用於 12mm 閥芯
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	加強型聚醯胺
套管材質	高合金不鏽鋼
夾子材質	高合金不鏽鋼