

# 氣路板 VABX-A-S-BU-12-SHUH-U

訂貨編號: 8191789

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	1 2
網格尺寸	19.05 mm
抗振性	運輸應用測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐衝擊性	衝擊測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
整合功能	具有電路連接模組
流向	可逆
相容	閥島 VTUX-A-S
適用於真空	是
尺寸 (寬x長x高)	19.05 mm x 104.3 mm x 43.1 mm
污染等級	2
認證	RCM 商標
KC 標記	KC-EMV
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	5 - 95%
防護等級	IP65
超壓類別	II
環境溫度	-5 °C...50 °C
標稱使用海拔高度	< 3000 m NHN
產品重量	56.3 g
電氣控制	AP 接口
通訊介面, 協議	AP
底座的安裝方法	通過通孔
安裝方式	連桿
氣動介面, 氣口 1	用於 15mm 閥芯
氣動介面, 氣口 5	用於 15mm 閥芯
材料說明	RoHS 合規
底座材質	加強型聚醯胺

特性	值
密封件材質	NBR
夾子材質	高合金不鏽鋼