


板
VABF-XA-12-M2-QX
訂貨編號: 8191794

FESTO



資料表

特性	值
套組規格	1
流向	可逆
相容	閥島 VTUX-A-P 閥島 VTUX-A-S
工作壓力	-0.1 Mpa...0.7 Mpa -1 bar...7 bar
適用於真空	是
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...70 °C
標稱扭矩	0.8 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 10%
產品重量	34.7 g
安裝方式	螺紋
氣動介面 3/5 組合	用於 15mm 閥芯
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	加強型聚醯胺
夾子材質	高合金不鏽鋼
螺絲材料	不鏽鋼