


止回閥

VBNF-CBA-Q6-Q6

訂貨編號: 8193270

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	止回功能
氣動介面，氣口 1	QS-6
氣動介面，氣口 2	QS-6
嚮導氣口 21	QS-6
驅動方式	手冊
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	260 l/min
工作壓力	1 Mpa 10 bar
嚮導壓力 Mpa	0.2 Mpa...1 Mpa
嚮導壓力	2 bar...10 bar
嚮導壓力 psi	29 psi...145 psi
環境溫度	-10 °C...60 °C
外殼材質	PBT
外殼顏色	灰色
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
安裝位置	可選
驅動連續運作功能類型	氣動
手動排氣功能	按鈕式
操作壓力的溫度範圍	0.2 bar...10 bar
標準流量 1->2 (6-0)	500 l/min
標準標稱流量 1->2 (6-5)	260 l/min
關閉時間	9 ms
打開時間	6 ms
防爆	防爆區 2 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...70 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
產品重量	23.3 g

特性	值
蓋子材料	ES-BE PBT
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
釋放環材料	POM