

驅動軸
DARF-Q13-16
訂貨編號: 8200998

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	16
安裝位置	可選
對於活塞直徑	Ø16
結構特點	驅動軸
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-C1-L
適用於鋰離子電池生產	適用於降低 Cu/Zn/Ni 含量的電池生產 (F1a)
無塵室等級	9 級, 符合 ISO 14644-1
儲存溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度	0 °C...60 °C
最大彎曲力矩	4 Nm
最大靜態軸向載重	140 N
產品重量	75 g
安裝方式	透過通孔和定位套
材料說明	RoHS 合規
驅動軸材料	回火鋼