

**蓋子套件**  
**VAVC-F12-SCC-13-P**  
訂貨編號: 8201221

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 公稱通徑 DN             | 13                                                                |
| 防爆                  | 防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX)        |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                                                  |
| 中等                  | 水蒸氣<br>礦物油基液壓油<br>惰性氣體<br>礦物油<br>水<br>過濾的壓縮空氣，過濾等級 200 µm<br>中性流體 |
| 介質說明                | 氣態介質只能透過閥座流入。                                                     |
| 介質溫度                | 100 °C...230 °C                                                   |
| 環境溫度                | 0 °C...60 °C                                                      |
| 儲存溫度                | -10 °C...60 °C                                                    |
| 安裝位置                | 可選                                                                |
| 產品重量                | 358 g                                                             |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                           |
| 蓋子材料                | 高合金不鏽鋼                                                            |
| 螺桿密封件材質             | PTFE                                                              |
| 閥座密封件材質             | PEEK                                                              |