


開關閥
MS4-EE-1/4-V24-AD7-B
訂貨編號: 8201355

FESTO



資料表

特性	值
系列	MS
尺寸	4
網格尺寸	40 mm
結構特點	電控提動閥
驅動方式	電控
排氣功能	不具節流選項
手動裝置	鎖定式 按鈕式
復位類型	彈簧復位
嚮導類型	嚮導驅動
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	具有 LCD 顯示幕的壓力感測器
工作壓力	0.3 Mpa...0.7 Mpa 3 bar...7 bar
搭接	重疊
C 值	8.36 l/sbar
b 值	0.49
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	2000 l/min
標準標稱流量，排氣 6->0 bar	1600 l/min
線圈的特性參數	24 V DC: 2.3 W
允許的電壓波動	+/- 10 %
打開時間	29 ms
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	7 級，符合 ISO 14644-1
介質溫度	0 °C...50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	0 °C...50 °C
安裝方式	透過牆面/平面支架

特性	值
安裝位置	可選
開關位置指示器	透過附件安裝
產品重量	194 g
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
氣動介面，氣口 3	G1/4
嚮導氣源	內嚮導
電氣介面	類型 C 符合 EN 175301-803 標準
訊號狀態顯示器	透過附件安裝
附加功能的選擇	具消音器
密封件材質	HNBR NBR
外殼材質	加強型聚醯胺