


# L 型快插式螺紋接頭

## NPQO-L-G14-Q8-P10

訂貨編號: 8203308

FESTO



### 資料表

| 特性                  | 值                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 公稱通徑                | 6 mm                                                               |
| 氣管插入深度              | 17.6 mm                                                            |
| 旋入螺釘上的密封件類型         | O 形圈                                                               |
| 安裝位置                | 可選                                                                 |
| 設計                  | L 型                                                                |
| 套組規格                | 10                                                                 |
| 結構特點                | 推挽原理                                                               |
| 訂製品                 | 透過安裝孔                                                              |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.09 Mpa...0.3 Mpa<br>-13.05 psi...43.5 psi                       |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.9 bar...3 bar                                                   |
| 取決於溫度的工作壓力          | -0.09 Mpa...1.6 Mpa<br>-13.05 psi...232 psi                        |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.9 bar...16 bar                                                  |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體<br>二氧化碳<br>空氣<br>氧氣<br>氮氣 |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                                                        |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                                                   |
| 適合食品產業使用            | 見補充材料說明                                                            |
| 介質溫度                | 0 °C...120 °C                                                      |
| 環境溫度                | 0 °C...60 °C<br>32 °F...140 °F                                     |
| 生物相容性符合標準           | ISO 18562                                                          |
| 根據標準報告表面整潔度         | ASTM G 93<br>ISO 15001                                             |
| 碳氫化合物的最大雜質含量        | 550 mg/m2                                                          |
| 最大緊固扭矩              | 9 Nm                                                               |
| 標稱扭矩                | 8 Nm                                                               |
| 標稱鎖緊扭矩公差            | ± 10%                                                              |
| 產品重量                | 27.96 g                                                            |

| 特性        | 值            |
|-----------|--------------|
| 氣動介面，氣口 1 | 外螺紋 G1/4     |
| 氣動介面，氣口 2 | 適用於氣管外徑 8 mm |
| 釋放環顏色     | 白色           |
| 旋入螺釘的材料   | 高合金不鏽鋼       |
| 材料說明      | RoHS 合規      |
| 外殼材質      | PVDF         |
| 螺紋密封件材料   | FPM          |
| 釋放環材料     | PVDF         |
| O 型圈材料    | FPM          |
| 氣管密封件材料   | FPM          |
| 氣管夾緊元件材質  | 高合金不鏽鋼       |
| 止推環材料     | PVDF         |